


テスト後は必ずOFFに戻してください

OFF

ON

シールA



シールB

| 最高使用圧力 | | 2.0MPa | | |
|--------|-------------|----------|--------|----|
| 試験圧力 | | 3.0MPa | | |
| 認定番号 | | せ-447-1号 | | |
| 20 | ON-OFF確認レバー | SUS304 | | 1 |
| 19 | 六角穴付き止めビス | M4X16 | SUS304 | 3 |
| 18 | ビス | M2X5 | SUS304 | 3 |
| 17 | タッピングビス | #1 3/8 | SUS304 | 2 |
| 16 | マイクロスイッチ部 | カバー-ABS | | 1式 |
| 15 | ホイル | ABS | | 1 |
| 14 | リング | C3604 | クロムメッキ | 1 |
| 13 | ディスクナット M6 | C3604 | | 1 |
| 12 | ハンドルナット M6 | SUS304 | | 1 |
| 11 | スプリングワッシャー | SUS304 | | 1 |
| 10 | C型止め輪 呼び10 | SUS304 | | 1 |
| 9 | Oリング P10 | NBR 1A | | 2 |
| 8 | Oリング P39 | NBR 1A | | 1 |
| 7 | Oリング P10A | NBR 1A | | 1 |
| 6 | ハンドル | ADC | 塗装 | 1 |
| 5 | ディスクパッキン | 合成ゴム | | 1 |
| 4 | ディスクホルダー | C3604 | | 1 |
| 3 | ステム | C3604 | クロムメッキ | 1 |
| 2 | ボンネット | C3531 | クロムメッキ | 1 |
| 1 | ボディー | C3531 | クロムメッキ | 1 |
| 番号 | 品名 | 材質 | 仕上 | 数量 |

| | | | | | |
|------|------------|----------------------------|----|--------|-----|
| 工事名称 | | 2号消火栓弁 25A × 90° (作動確認SW付) | | 縮尺 | 1/1 |
| 図面名称 | | HV-2590NS | | 原紙 | A3 |
| 設計番号 | Y-0823 | データ | 器具 | 営業管理番号 | |
| 作成日 | 2020年3月31日 | 検 | 片山 | 設計 | 片山 |
| 修正日 | 年月日 | 図 | 片山 | 作図 | 角田 |